

Boite de séchage**Boite de séchage portable pour prothèses auditives**

Optimal care for hearing aids as moisture and ear wax can impair function of hearings aids.

Fonctions:


- Cycle de séchage doux et délicat : 6 min UV-C → 3 heures 48 min séchage → 6 min UV-C
- Stérilisation par lumière UV-C (253,7 nm)
- Elimine 99,9% des germes, testé & approuvé par laboratoire accrédité (Bureau Veritas)
- Séchage par circulation d'air délicate, ne détériore pas vos appareils auditifs
- Protège vos appareils auditifs en évitant l'humidité
- Prolonge la durée de vie de vos appareils auditifs
- Utilisation simple par bouton unique
- Arrêt automatique
- Indication de cycle par LED
- Etui de rangement pour un transport aisé

Caractéristiques Techniques:

- Adaptateur secteur, 100-240V 50/60 Hz, sortie DC 5V 1A
- Lumière UV-C (253,7 nm)
- Température du compartiment : 50° C +/- 5° C

Dimensions (longueur x largeur x hauteur):

- 125 x 90 x 35 mm

Content

Garantie: 24 mois

EAN No.: 4250711 907839

Ordre No.: 907839

Carton export: 4 pcs avec codebarre EAN

Les visuels, les caractéristiques techniques et le design sont susceptibles d'évoluer à tout moment – erreurs acceptées